


Elektromagnetni kalem VACC-S18-70-K5-7-U2D

Broj artikla: 3546876

FESTO

for armature system F10, NPT cable connector, 48 V AC and DC,
flameproof enclosure.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	H
Parametri kalema	48 V DC: 7 W
Dozvoljena kolebanja napona	-15 % / +10 %
Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Ex temperatura okoline	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP65
Težina proizvoda	1.700 g
Električni priključak	Priključni ormarić, uvodni navoj kabla NPT1/2
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material solenoid coil	Aluminijumska legura za kovanje Sivi liv