

Elektromagnetna zavojnica VACC-S18-70-K5-3-U2D

Broj dela: 3546949

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta aktiviranja	električni
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prikaz uklopnog položaja	ne
Trajanje uključivanja	100%
Klasa izolacionog materijala	H
Karakteristične vrednosti za kaleme	220 V DC: 7,0 W
Dozvoljene oscilacije napona	-15 % / +10 %
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
Dozvola za Ex zaštitu izvan EU	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Zaštita od eksplozije	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Ex temperatura u okruženju	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP65
Težina proizvoda	1700 g
Električni priključak	Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla NPT1/2
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal elektromagnetne zavojnice	Aluminijumska legura za obrada Sivi liv