

# Štedni vazdušni pištolj LSP-1/4-D

Broj artikla: 35528

FESTO

izvedba od pritisknog liva



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Odzračna funkcija	Izduvavanje se može dozirati
Pogonski pritisak	0 ... 10 bar
Protok prema atmosferi	120 l/min
Normalni nazivni protok	120 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:--]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Nivo zvučnog pritiska	90 dB(A)
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Težina proizvoda	240 g
Pneumatski priključak	Unutrašnji navoj G1/4
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje