

# Vakuumska usisna mlaznica VAD-ME-I-1/8

Broj artikla: 35531



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

sa integrisanim elektromagnetnim ventilom za uklj./isklj. vakuuma i impuls za odbacivanje

Preporučuje se nezauljeni kompresovani vazduh.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                               | Vrednost   |
|--|--|
| Nazivni prečnik, Lavalova mlaznica     | 0,95 mm  |
| Položaj ugradnje                       | proizvoljno  |
| Ejektorska karakteristika              | visoki vakuum  |
| Integrisana funkcija                   | Ventil impulsa odbacivanja, električni<br>On-off ventil električni |
| Konstruktivna struktura                | T oblik  |
| Pogonski pritisak                      | 1,5 ... 8 bar  |
| Maks. vakuum                           | 90 %   |
| Trajanje uključenosti                  | 100 %  |
| Pogonski medijum                       | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                  |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon nije moguć  |
| PWIS conformity                        | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura medijuma                   | 0 ... 50 °C  |
| Mehanička zaštita                      | IP65   |
| Temperatura okoline                    | 0 ... 50 °C  |
| Električni priključak                  | Utikači  |
| Vrsta pričvršćenja                     | sa unutrašnjim navojem   |
| Pneumatski priključak 1                | G1/8   |
| Vakuumski priključak                   | G1/8   |
| Material housing                       | Aluminijum   |