

Brzi konektor CK-M5-PK-4

Broj dela: 3562

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	2.9 mm
Vrsta zaptivke navojnog rukavca	Zaptivni prsten
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik	ravni oblik
Veličina posude	10
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Napomena o radnom pritisku	Voda. maks. 0,6 MPa na maks. 50 °C
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tečna, bez leda)
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Nominalni obrtni momenat pritezanja	1.33 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 20 %
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj M5
Pneumatski priključak: 2	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm za utični nastavak unutrašnjeg Ø 4 mm sa navrtkom
Materijal zatvarajuće navrtke	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal navojnog rukavca	Pocinkovani čelik
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal zaptivnog prstena	NBR visokolegirani čelik, nerđajući