



On-off ventil HE-1/4-DB-MINI

Broj artikla: 3563687

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2024. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Serija	DB
Veličina	Mini
Mera mreže	44 mm
Konstruktivna struktura	On-off ventil
Način aktiviranja	ručno
Princip zaptivanja	mekano
Odzračna funkcija	ne prigušuje se
Osiguranje aktiviranja	Katanac (opcija)
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Vrsta upravljanja	direktno
Funkcija ventila	3/2 bistabilan
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 10 bar
C vrednost	6,3 l/sbar
b-vrednost	0,8
Normalni nazivni protok	2.300 l/min
Normalni nazivni protok 2-3	700 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Materijal - napomena	RoHS komformnost
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa prolaznim otvorom
Težina proizvoda	66 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Material Piston slide	POM
Material seals	FPM
Material housing	PA ojačan