

# limit switch box SRBG-C1-N-1-ZU-M12

Broj artikla: 3568056

FESTO

For electrical feedback and position monitoring of process valves actuated with pneumatic quarter turn actuators, inductive measuring principle.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	ugaono
Zasnovano na normi	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Dozvola	CCC RCM Mark c UL us (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Mesto izdavanja sertifikata	2020960305001335
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Metod merenja	induktivno
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Digitalni izlaz	beskontaktno 2-žilno
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Maks. frekvencija prekidača	500 Hz
Maks. izlazna struja DC	100 mA
Pad napona	≤ 6 V
Najmanja struja opterećenja	4 mA
Preostala struja	0 ... 1 mA
Područje pogonskog napona DC	6 ... 60 V
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Electrical connection 1, connection type	Utikači
Electrical connection 1, cable outlet	Ravno
Electrical connection 1, design	okruglo
Electrical connection 1, connection technology	M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101
Electrical connection 1, number of pins/wires	4
Vrsta pričvršćenja	Threaded
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	70 g
Material housing	PBT
Material screws	visokolegirani čelik, nerđajući
Indikacija stanja	LED žuti
Temperatura ležaja	-25 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP67
Udarna čvrstoća	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
Otpornost na vibracije	Ispitivanje transporta sa stepenom težine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Stepen zagađenja	3