


Manometar MA-40-10-1/8

Broj artikla: 359874

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Prikazno područje [bara] | 0 ... 10 bar |
| Display range | 0 ... 145 psi |
| Odgovara standardu | EN 837-1 |
| Nazivna veličina, manometar | 40 |
| Konstruktivna struktura | Manometar sa Bourdonovom cevi |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova |
| Pogonski medijum | Inertni gasovi neutralne tečnosti |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak | 0 ... 10 bar |
| Operating pressure | 0 ... 145 psi |
| Faktor naizmjeničnog opterećenja | 0,66 |
| Klasa tačnosti merenja | 2,5 |
| Mehanička zaštita | IP43 |
| Temperatura medijuma | -20 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -20 ... 60 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Položaj priključka | Zadnja strana centrična |
| Pneumatski priključak | G1/8 |
| materijali u dodiru sa medijumom | Mesing |
| Material of threaded plug | Mesing |
| Material housing | ABS |
| Material screen | PS |
| Boja kućišta | crno |
| Težina proizvoda | 60 g |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | bez acetilena bez kiseonika |
| Skala | Dvostruka skala bara (eksterno) psi (inner) |