



Ventil sa pipkom V-3-M5

Broj artikla: 3626

FESTO

Normalno zatvoreno.

Ovaj tip je prikladan za vakuum. Priključak za vakuum na 1 (P) .



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Funkcija ventila | 3/2 zatvoren, monostabilan |
| Način aktiviranja | mehanički |
| Normalni nazivni protok | 80 l/min |
| Pogonski pritisak | -0,95 ... 8 bar |
| Konstruktivna struktura | Tanjir - sedište |
| Nazivni prečnik | 2 mm |
| Vrsta upravljanja | direktno |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Sila aktiviranja | 23 N |
| Težina proizvoda | 25 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom |
| Pneumatski priključak 1 | M5 |
| Pneumatski priključak 2 | M5 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Cink |