


# Set za aksijalnu montažu EAMM-A-S38-42A-G2

Broj dela: 3637965

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	8000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	5.87 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni momenat	3.5 Nm
Težina proizvoda	310 g
Kod interfejsa aktuatora	S38
Kod interfejsa motora In	42A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen