


# Cilindar sa mehom EB-165-125

Broj artikla: 36491

FESTO

bez održavanja, bez Stick Slip efekta.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	165
Potrebni prečnik ugradnje	180 mm
Hod	125 mm
Maks. visina, izvučeno	200 mm
Maks. prekretni ugao	30 deg
Maks. devijacija	20 mm
Min. visina ugradnje	72 mm
Način funkcionisanja	jednosmerni
Pogonski pritisak	0 ... 8 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh do ISO 8573-1:2010 [:-:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 70 °C
Sila reseta	200 N
Težina proizvoda	1.500 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material bellows	NR/BR
Material housing	Čelik pocinkovano