


Priključni kabl NHSB-A1-0,6-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Broj artikla: 3673475

FESTO

pneumatically/electrically suitable for linear actuator DFPI-...-E-...P,
length 0.6 m.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dužina zaštitnog creva	0,6 m
Položaj ugradnje	proizvoljno
Primena na otvorenom	C1 - atmosferski zaštićena mesta korišćenja
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Relativna vlažnost vazduha	5 - 100 % sa kondenzacijom
Mehanička zaštita	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 60 °C
Električni priključak 1	Utikač ravni, 3-polni
Električni priključak 2	otvoreni kraj, 3-žilni
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Pneumatski priključak	za crevo spoljašnjeg prečnika 8 mm
Min. radijus savijanja kabla	100 mm
Struktura kabla	3x0,75
Težina proizvoda	280 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material conduit	PA
Material protective conduit fitting	PA
Material cable sheath	PVC
Material seals	TPE