

Brzi navojni spoj ACK-1/8-PK-4

Broj artikla: 3714

FESTO

Unutrašnji navoj sa zaptivnim prstenom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	3,4 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Ravni oblik
Veličina kontejnera	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Napomena za pogonski pritisak	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:--:] Water (liquid, free of ice)
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon Water: G thread only possible with OL sealing ring
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	3,5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Pneumatski priključak 1	Unutrašnji navoj G1/8
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 6 mm za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 4 mm sa maticom
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
Material of threaded plug	Anodised wrought aluminium alloy
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material sealing ring	PA ojačan TPE-U(PU)