


# Brzorastavljivi utikač KS2-CK-3

Broj dela: 4091

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	2 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.95 bar...12 bar
Normalni nominalni protok	68 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	4 g
Pneumatski priključak 1	CK-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen