


# L brzi navojni spoj LCK-1/2-PK-13

Broj artikla: 4100

FESTO

Zakretno sa dva zaptivna prstena.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	11,7 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	L-shape
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	14 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/2
Pneumatski priključak 2	za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 13 mm sa maticom
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material sealing ring	PA ojačan TPE-U(PU)
Material hollow bolt	Anodised wrought aluminium alloy
Material swivel fitting	Cink