



Pneumatski ventil VL/O-3-PK-3

Broj dela: 4233

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---------------------------------------|---|
| Funkcija ventila | 3/2 otvoreno monostabilno |
| Normalni nominalni protok | 100 l/min |
| Pneumatski radni priključak | PK-3 |
| Radni pritisak | 0 bar...8 bar |
| Dizajn | Ležište diska |
| Nominalna širina | 2.5 mm |
| Uklopno vreme isklj. | 50 ms |
| Uklopno vreme uklj | 12 ms |
| Zaštita od eksplozije | Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Radni medij | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Upravljački medijum | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 110 g |
| Vrsta pričvršćenja | po izboru: na priključnoj ploči na montažni okvir sa prolaznim otvorom |
| Pneumatski priključak 1 | PK-3 |
| Pneumatski priključak: 4 | PK-3 |
| Pneumatski priključak: 5 | PK-3 |
| Materijal priključne ploče | Mesing PPS-ojačan |
| Radni materijal zaptivki | NBR |
| Materijal kućišta | Plastika Cink liven pod pritiskom |