

Kuglasta slavina

VZBM-3/4-RP-25-D-2-F03-B2B3

Broj artikla: 4405649

FESTO

Brass, 2/2-way, nominal width 3/4", top flange F03, PN25, thread EN 10226-1.

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	2 kuglasti ventili
Način aktiviranja	mehanički
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Rp3/4
Indikacija sklopnog položaja	Smer preseza = smer protoka
Šablon bušenja prirubnice	F03
Unutrašnji prečnik	20 mm
Nazivni prečnik DN	20
Funkcija ventila	2/2
Smer protoka	reverzibilno
Nazivni pritisak procesnog ventila	25
Moment pri pokretanju kod razlike pritiska, nazivni pritisak, procesni ventil PN	5 Nm
Zasnovano na normi	EN 10226-1 ISO 5211
Medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:--:] Inertni gasovi Voda - nema vodene pare neutralne tečnosti
Temperatura medijuma	-15 ... 90 °C
Protok Kv	28 m ³ /h
Materijal - napomena	RoHS komformnost
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Mesing Niklovano
Broj materijala kućišta	CW617N
Material seals	FPM HNBR PTFE
Material ball	Mesing hromirano
Broj materijala kugle	CW617N
Material shaft	Mesing
Broj materijala vratila	CW617N
Težina proizvoda	306 g
CE znak (vidi izjavu o uskladenosti)	prema EU-uređaji pod pritiskom-smernica
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress