

# Kuglasta slavina


## VZBM-11/4-RP-25-D-2-F03-B2B3

Broj artikla: 4405651

FESTO

Brass, 2/2-way, nominal width 11/2", top flange F03, PN25, thread EN 10226-1.

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrednost   |
|--|--|
| Konstruktivna struktura  | 2 kuglasti ventili   |
| Način aktiviranja  | mehanički  |
| Princip zaptivanja   | mekano   |
| Položaj ugradnje   | proizvoljno  |
| Vrsta pričvršćenja   | Ugradnja vodova  |
| Priključak procesnog ventila   | Rp1 1/4  |
| Indikacija sklopnog položaja   | Smer preseza = smer protoka  |
| Šablon bušenja pribuvice   | F03  |
| Unutrašnji prečnik   | 32 mm  |
| Nazivni prečnik DN   | 32   |
| Funkcija ventila   | 2/2  |
| Smer protoka   | reverzibilno   |
| Nazivni pritisak procesnog ventila   | 25   |
| Moment pri pokretanju kod razlike pritiska, nazivni pritisak, procesni ventil PN | 7,5 Nm   |
| Zasnovano na normi   | EN 10226-1<br>ISO 5211   |
| Medijum  | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:--:]<br>Inertni gasovi<br>Voda - nema vodene pare<br>neutralne tečnosti |
| Temperatura medijuma   | -15 ... 90 °C  |
| Protok Kv  | 84 m <sup>3</sup> /h   |
| Materijal - napomena   | RoHS komformnost   |
| PWIS conformity  | VDMA24364 zone III   |
| Material housing   | Mesing<br>Niklovano  |
| Broj materijala kućišta  | CW617N   |
| Material seals   | FPM<br>HNBR<br>PTFE  |
| Material ball  | Mesing<br>hromirano  |
| Broj materijala kugle  | CW617N   |
| Material shaft   | Mesing   |
| Broj materijala vratila  | CW617N   |
| Težina proizvoda   | 730 g  |
| CE znak (vidi izjavu o uskladenosti)   | prema EU-uređaji pod pritiskom-smernica  |
| Klasa korozione otpornosti KBK   | 1 - Low corrosion stress   |