

Elektromagnetni ventil



JMFH-5-PK-3

Broj artikla: 4447

FESTO

Sa pomoćnim ručnim aktiviranjem, bez elektromagnetnih kalema i bez utičnica.

Elektromagnetne kalemove i utičnice treba posebno naručiti.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	5/2 bistabilan
Normalni nazivni protok	105 l/min
Pogonski pritisak	2 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Tanjir - sedište
Nazivni prečnik	2,5 mm
Princip zaptivanja	mekano
Vreme povratnog signala sklopke	13 ms
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	0 ... 60 °C
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Težina proizvoda	380 g
Vrsta pričvršćenja	na priključnoj ploči na montažnom okviru sa prolaznim otvorom po izboru:
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	PK-3
Pneumatski priključak 4	PK-3
Pneumatski priključak 5	PK-3
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material of connecting plate	Aluminijum eloksirano
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijum eloksirano