

Elektromagnetni ventil



MFH-5-PK-3

Broj artikla: 4448

FESTO

Sa pomoćnim ručnim aktiviranjem, bez elektromagnetnog kalema i bez utičnice.

Elektromagnetni kalem i utičnicu treba posebno naručiti.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	5/2 monostabilan
Normalni nazivni protok	105 l/min
Pogonski pritisak	3 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Tanjir - sedište
Nazivni prečnik	2,5 mm
Princip zaptivanja	mekano
Vreme isključenja	22 ms
Vreme uključenja	10 ms
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-5 ... 40 °C
Težina proizvoda	270 g
Vrsta pričvršćenja	na priključnoj ploči na montažnom okviru sa prolaznim otvorom po izboru:
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	PK-3
Pneumatski priključak 4	PK-3
Pneumatski priključak 5	PK-3
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material of connecting plate	Aluminijum eloksirano
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijum eloksirano