


Aksijalni komplet EAMM-A-V25-40P

Broj artikla: 4491059

★ Kernprogramm

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|----------------------------|------------------------|
| Nazivna dužina | 41 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Maks. brzina obrtanja | 10.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 % |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Moment inercije | 0,19 kgmm ² |
| Prenosivi obrtni moment | 0,5 Nm |
| Težina proizvoda | 90 g |
| Interface code, actuator | V25 |
| Interface code, motor in | 40P |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |