


Ručni polužni ventil VHEF-L-M52-E-G18

Broj artikla: 4500005

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Funkcija ventila | 5/2 monostabilan |
| Način aktiviranja | ručno |
| Širina | 20 mm |
| Normalni nazivni protok | 750 l/min |
| Operating pressure MPa | -0,095 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak | -0,95 ... 10 bar |
| Konstruktivna struktura | Klipni klizač |
| Vrsta resetovanja | pneumatska opruga |
| Nazivni prečnik | 5,2 mm |
| Odzračna funkcija | se može prigušiti |
| Uputstva za korišćenje | Samo ručno aktiviranje |
| Princip zaptivanja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vrsta upravljanja | direktno |
| Smer protoka | reverzibilno |
| Overlap | Positive overlap |
| Maks. frekvencija prekidača | 0,5 Hz |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medijuma | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Sila aktiviranja | 8 N |
| Težina proizvoda | 184 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom |
| Priključak, upravljački pomoćni vazduh 12/14 | M5 |
| Pneumatski priključak 1 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 4 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 5 | G1/8 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material cover | PA ojačan |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material lever | PA ojačan |