



Pneumatski ventil

J-5-PK-3

Broj artikla: 4503

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	5/2 bistabilan
Normalni nazivni protok	105 l/min
Pogonski pritisak	1 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Tanjir - sedište
Nazivni prečnik	2,5 mm
Vreme povratnog signala sklopke	9 ms
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:--]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	130 g
Vrsta pričvršćenja	na priključnoj ploči na montažnom okviru sa prolaznim otvorom po izboru:
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	PK-3
Pneumatski priključak 4	PK-3
Pneumatski priključak 5	PK-3
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material of connecting plate	Mesing PPS ojačano
Material seals	NBR
Material housing	Plastika Cink