


Razdelni blok FR-12-M5

Broj artikla: 4525

FESTO

Za raspodelu kompresovanog vazduha.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	4,1 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0 ... 16 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	3,5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	40 g
Broj izlaza	12
Broj dovodnih kablova	1
Pneumatski priključak 1	Unutrašnji navoj G1/8
Pneumatski priključak 2	Unutrašnji navoj M5
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Aluminijum eloksirano