



Prekretni polužni ventil H-5/3-1/4

Broj artikla: 4577

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	5/3 zatvoren
Način aktiviranja	ručno
Normalni nazivni protok	680 l/min
Operating pressure MPa	0,2 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	2 ... 10 bar
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Nazivni prečnik	7 mm
Princip zaptivanja	mekano
Vrsta upravljanja	predupravljano
Smer protoka	nije reverzibilno
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.060 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4