


# Senzor SKDA-7-AB

Broj artikla: 4624762

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Force measuring range	0 ... 7 kN
Calibration range	-0,5 ... 7,5 kN
Limit load	15 kN
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Analogni izlaz	4 - 20 mA
Tačnost, analogni izlaz FS	0,2 %FS
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komformnost
Težina proizvoda	0,3 kg
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Mehanička zaštita	IP67
Električni priključak	Utičnica M12x1 4-polno A-kodirano
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
KC mark	KC-EMV