

Priključna baza VABS-S7-BE-B-N14-V14

Broj dela: 4727328

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	interno
Radni pritisak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Protok Kv ventilacije	2.2 m ³ /h
Protok Kv, odzračenje	8.6 m ³ /h
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP65
Težina proizvoda	250 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak: 2	Prirubnica 1/4 NAMUR slika priključaka
Pneumatski priključak 3	1/4 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Emajlirani aluminijum
Radni materijal zaptivki	NBR