

# Adapter NPFV-AF-N14-N14-MF

Broj dela: 4727333

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	6 mm
Radni pritisak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak: 2	1/4 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal adaptera	visokolegirani čelik, nerđajući
Radni materijal zaptivki	NBR