

# Pneumatski ventil



## VL-8-3/8-B

Broj artikla: 4802

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2017. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	8/2 monostabilan
Normalni nazivni protok	1.800 l/min
Pogonski pritisak	2 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	Klipni klizač
Vrsta resetovanja	pneumatska opruga
Nazivni prečnik	9 mm
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	vertikalno
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Snabdevanje upravljačkim vazduhom	interno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Potreban nauljeni pogon
Temperatura medijuma	-5 ... 40 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Pneumatski priključak 3	G3/8
Pneumatski priključak 4	G3/8
Pneumatski priključak 5	G3/8
Informacija o materijalu, zaptivka	NBR