

Kuglasta slavina


VZBE-1-T-63-T-2-F0405-V15V15

Broj artikla: 4809119

FESTO

Stainless steel, 2/2-way, nominal width 1", top flange F0405, PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Konstruktivna struktura | 2 kuglasti ventili |
| Način aktiviranja | mehanički |
| Princip zaptivanja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova |
| Priključak procesnog ventila | 1 NPT |
| Indikacija sklopnog položaja | Smer preseza = smer protoka |
| Šablon bušenja prirubnice | F0405 |
| Unutrašnji prečnik | 25 mm |
| Nazivni prečnik DN | 25 |
| Funkcija ventila | 2/2 |
| Smer protoka | reverzibilno |
| Nazivni pritisak procesnog ventila | 63 |
| Moment pri pokretanju kod razlike pritiska, nazivni pritisak, procesni ventil PN | 15 Nm |
| Zasnovano na normi | ASME B1.20.1 ISO 5211 |
| Medijum | Vapour Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:~:] Inertni gasovi Voda neutralne tečnosti |
| Temperatura medijuma | -20 ... 200 °C |
| Protok Kv | 94 m ³ /h |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material housing | Nerđajući čelični liv |
| Broj materijala kućišta | 1.4408 |
| Material seat seal | PTFE |
| Material seals | FPM PTFE |
| Material ball | Nerđajući čelični liv |
| Broj materijala kugle | 1.4408 |
| Material shaft | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Broj materijala vratila | 1.4401 |
| Težina proizvoda | 1.000 g |
| Dozvola | CRN |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 4 - Very high corrosion stress |