


# Spojnica EAMD-16-15-5-8X10

Broj artikla: 4819892

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	5 mm
Prečnik 2 prihvata	8 mm
Veličina	16
Nazivna dužina	15 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	0,355 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni moment	1,2 Nm
Težina proizvoda	13 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost