


Kuglasta slavina VZBE-3/8-T-63-F-3L-F04-V15V15

Broj artikla: 4834289

FESTO

Stainless steel, 3/2-way, nominal width 3/8", top flange F04, PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	3 kuglasta slavina L-otvor
Način aktiviranja	mehanički
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	3/8 NPT
Indikacija sklopnog položaja	Smer proreza = smer protoka
Šablon bušenja prirubnice	F04
Unutrašnji prečnik	11 mm
Nazivni prečnik DN	10
Funkcija ventila	3/2
Smer protoka	reverzibilno
Nazivni pritisak procesnog ventila	63
Moment pri pokretanju kod razlike pritiska, nazivni pritisak, procesni ventil PN	9,6 Nm
Zasnovano na normi	ASME B1.20.1 ISO 5211
Medijum	Vapour Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:~:-] Inertni gasovi Voda neutralne tečnosti
Temperatura medijuma	-20 ... 200 °C
Flow rate Kv type L	4 m ³ /h
Materijal - napomena	RoHS komfornost
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Nerđajući čelični liv
Broj materijala kućišta	1.4408
Material seat seal	PTFE
Material seals	PTFE
Material ball	Nerđajući čelični liv
Broj materijala kugle	1.4408
Material shaft	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala vratila	1.4401
Težina proizvoda	624 g
Dozvola	CRN
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress