

Pritisna prirubnica DARF-Q12-32

Broj dela: 4886224

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Veličina konstrukcije | 32 |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okruženja | 0 °C...60 °C |
| Maks. obrtni moment pritezanja | 2.9 Nm |
| Težina proizvoda | 92 g |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal prirubnice | Aluminijumska legura za obradu, eloksirana |
| Materijal vijaka | Pocinkovani čelik |