

# Pritisna prirubnica DARF-Q12-40

Broj dela: 4886225

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	40
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Maks. obrtni moment pritezanja	5.9 Nm
Težina proizvoda	155 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal prirubnice	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal vijaka	Pocinkovani čelik