



Okrugli cilindar EG-25-40

Broj artikla: 4923

FESTO

sa povratnom oprugom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	40 mm
Prečnik klipa	25 mm
Prigušivanje	bez prigušivanja
Prepoznavanje pozicije	bez
Varijante	jednostrana klipnjača
Pogonski pritisak	1 ... 8 bar
Način funkcionisanja	jednosmerni pritsno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	215 N
Pneumatski priključak	G1/8