


# Ventil aktiviran zakretnom polugom RW/O-3-1/8

Broj dela: 4937

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 otvoren/zatvoen monostabilan
Vrsta aktiviranja	mehanički
Normalni nominalni protok	140 l/min
Pneumatski radni priključak	G1/8
Radni pritisak	-0.95 bar...8 bar
Dizajn	Ležište klipa
Nominalna širina	3.5 mm
Vrsta upravljanja	direktni
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:--:]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja	28 N
Težina proizvoda	150 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak: 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijum eloksirani