

# Prirubnička montaža DAMF-Q12-12

Broj dela: 4965018

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	12
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja	2 Nm
Težina proizvoda	54 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Pocinkovani čelik
Materijal vijaka	Pocinkovani čelik