


Spojnica EAMD-56-46-18-23X27

Broj dela: 5063729

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	18 mm
Prihvatni prečnik 2	23 mm
Veličina konstrukcije	56
Nominalna dužina	46.5 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	5500 rpm
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	151 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	57 Nm
Težina proizvoda	419 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen