

# Spojnica EAMD-75-51-40-32X32-U

Broj dela: 5078084

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	40 mm
Prihvatni prečnik 2	32 mm
Veličina konstrukcije	75
Nominalna dužina	51 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	4500 rpm
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	425 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni momenat	200 Nm
Težina proizvoda	741 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen