

Enkoder kabl NEBM-T1G8-E-25-N-S1G15

Broj dela: 5105628

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Osnovna oznaka	bez nosača natpisa
Težina proizvoda	1300 g
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	ITT M3
Električni priključak 1, broj polova/žica	12
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	8
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 2, vrsta priključka	Priključak
Električni priključak 2, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	Sub-D
Električni priključak 2, broj polova/žila	15
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	8
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	0 V...30 V
Nominalni radni napon AC	24 V
Dužina kabla	25 m
Karakteristika voda	pogodno za energetske lance
Radius skretanja, pokretno polaganje kablova	48 mm
Prečnik kabla	5.8 mm
Struktura kabla	1 x 4 x 0,15 mm ² + 4 x 0,34 mm ² zaštićen
Nominalni poprečni presek voda	0.15 mm ² 0.34 mm ²
Vrsta zaštite	IP65
Napomena o vrsti zaštite	IP30 za utikač Sub-D u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-40 °C...80 °C

Karakteristika	Vrednost
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-10 °C...80 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal plašta kabla	TPE-U(PUR)