

Upravljački vod NEBC-S2G36-K-0.5-N-C2W36-S7

Broj dela: 5105646

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Osnovna oznaka	bez nosača natpisa
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Priključak
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	SCSI
Električni priključak 1, broj polova/žica	36
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	36
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 2, vrsta priključka	Priključni vod
Električni priključak 2, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	Stega sa vijkom
Električni priključak 2, broj polova/žila	36
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	36
Električni priključak 2, vrsta pričvršćenja	na H-šini
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40 °C	1.5 A
Otpornost na udarni napon	0.5 kV
Dužina kabla	0.5 m
Karakteristika voda	Standardno
Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova	74 mm
Radius skretanja, pokretno polaganje kablova	110 mm
Prečnik kabla	7.4 mm
Struktura kabla	18 x 2 x 0,09 mm ²
Nominalni poprečni presek voda	0.09 mm ²
Vrsta zaštite	IP20
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-40 °C...80 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS

Karakteristika	Vrednost
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	1
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
Materijal plašta kabla	PVC
Boja plašta kabla	crno
Materijal kućišta	PA PBT
Boja kućišta	zeleno crno
Materijal izolacionog omotača	PVC