

# Spojnica EAMD-56-54-18-23X27

Broj artikla: 5225774

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	18 mm
Prečnik 2 prihvata	23 mm
Veličina	56
Nazivna dužina	54,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	5.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	172 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni moment	60 Nm
Težina proizvoda	466 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost