


# Priključna baza MHA4-AS-3-1/4

Broj dela: 525227

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	310 g
Vrsta priključenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom
Vrsta pričvršćivanja ventila	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak: 1/33	G1/4
Pneumatski priključak: 2	Unutrašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak: 3/11	G1/4
Materijal priključne ploče	Cink liven pod pritiskom