

Montažni blok MHA4-PR2-3-1/4

Broj dela: 525234

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Maks. broj mesta za ventile	2
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	440 g
Vrsta priključenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom sa H-šinom
Vrsta pričvršćivanja ventila	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak: 1/33	G3/8
Pneumatski priključak: 2	Unutrašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak: 3/11	G3/8
Materijal priključne ploče	Aluminijumska legura za obrada