


Spojni vod SIM-K-WD-5-CDN

Broj artikla: 525262

FESTO

za cilindre CDN



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Odgovara standardu	Core colours and connection numbers to EN 60947-5-2 EN 61076-2-104 EN 61984
Cable identification	Without inscription label holder
Frekvencija priključivanja	100
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	okruglo
Electrical connection 1, connection type	Utičnica
Electrical connection 1, cable outlet	Angled
Electrical connection 1, connection technology	M8 Rastverriegelung A-codiert nach EN 61076-2-104
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Electrical connection 1, occupied pins/wires	3
Electrical connection 1, type of mounting	Snap-in locking
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection type	Kabl
Electrical connection 2, connection technology	otvoreni kraj
Electrical connection 2, number of pins/wires	3
Electrical connection 2, occupied pins/wires	3
Područje pogonskog napona DC	0 ... 60 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 60 V
Strujna opteretivost kod 40°C	3 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	1,5 kV
Dužina kabla	5 m
Svojstvo kabla	Standard
Uslovi ispitivanja kabla	Čvrstoća na izmjenično savijanje prema Festo normi, uslovi ispitivanja na zahtev Uslovi ispitivanja na zahtev Energetski lanac: 5 miliona ciklusa, radijus savijanja 75 mm
Bending radius, fixed cable installation	≥ 23 mm
Bending radius, flexible cable installation	≥ 46 mm
Prečnik kabla	4,5 mm
Odstupanje prečnika kabla	± 0,1 mm
Struktura kabla	3x0,25
Nazivni presek provodnika	0,25 mm ²
Krajevi žica	Završetak žice
Mehanička zaštita	IP65 IP67 IP69K
Note on degree of protection	u montiranom stanju
Posebne karakteristike	Easy to clean
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 70 °C
Temperatura ležaja	-25 ... 70 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica

Svojstvo	Vrednost
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS komfornost
Stepen zagađenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress
Informacija o materijalu, plašt kabla	TPE-U(PUR)
Boja izolacije	sivo
Informacija o materijalu, kućište	TPE-U(PUR)
Boja kućišta	crno
Informacija o materijalu, zaptivka	NBR
Informacija o materijalu, utični kontakti	Brass, gold-plated
Informacija o materijalu, izolaciona cev	PVC