

## Plastično crevo PAN-V0-12X1,5-BR-20

Broj artikla: 525489

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[nezapaljivo](#)

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2019. Vidi Support](#)

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



### Tehnički podaci

| Svojstvo                                 | Vrednost  |
|--|---|
| Spoljašnji prečnik                       | 14 mm   |
| Radius savijanja, merodavan za protok    | 65 mm   |
| Unutrašnji prečnik                       | 9 mm  |
| Min. radius savijanja                    | 43 mm   |
| Pogonski pritisak zavisao od temperature | -0,95 ... 12 bar  |
| Pogonski medijum                         | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda prema izjavi proizvođača na stranicama <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a><br>Mineralno ulje |
| Material fire test                       | UL94 V-0 (casing)   |
| Temperatura okoline                      | -30 ... 90 °C   |
| Težina proizvoda prema dužini            | 0,133 kg/m  |
| Pneumatski priključak                    | For push-in connector outside diameter 12 mm  |
| Boja                                     | smeđe   |
| Tvrdoća po Shoreu                        | A 72 +/-4<br>D 57 +/-3  |
| Materijal - napomena                     | RoHS komformnost  |
| Material tubing                          | Poliamid 12<br>PVC-P  |