



Beskontaktni prekidač CRSMT-8-PS-K-LED-24

Broj artikla: 525563

FESTO

električno, beskontaktno, PNP, za pogone sa T-profilom, sa kablom,
otporno na koroziju i kiseline.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	za T slot
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Metod merenja	magnetootporno
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Digitalni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Ponovljivost preklopne vrednosti	+/- 0,1 mm
Vreme uključenja	0,2 ms
Vreme isključivanja	0,5 ms
Maks. frekvencija prekidača	1.000 Hz
Maks. izlazna struja	100 mA
Maks. uklopna snaga DC	3 W
Pad napona	≤ 1,8 V
Preostala struja	≤ 0,1 mA
Otpornost na kratak spoj	Da
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	Kabl 3-žilno
Dužina kabla	2,5 m
Material cable sheath	TPE-O
Vrsta pričvršćenja	stegnuto u T preseku
Težina proizvoda	40 g
Material housing	PP visokolegirani čelik, nerđajući
Indikacija stanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP68 IP69K
Napon izolacije	500 V
Stepen zagađenja	3