

Vakuum hvataljka komplet ESS-30-GT-G1/8-I

Broj artikla: 525970

FESTO

Iako zamenljivo,



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Izjednačenje visine držača vakuum hvataljke | 3,5 mm |
| Min. radijus radnog predmeta R | 26 mm |
| Nazivni prečnik | 2,5 mm |
| Prečnik vakuum hvataljke | 30 mm |
| Zapremina vakuum hvataljke | 2,4 cm ³ |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik vakuum hvataljke | okrugli duboki |
| Pogonski pritisak | -0,95 ... 0 bar |
| Nazivni pogonski pritisak | -0,7 bar |
| Pogonski medijum | atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 80 °C |
| Sila držanja na nazivnom radnom pritisku | 36 N |
| Poprečna sila kod nazivnog pogonskog pritiska | 13 N |
| Težina proizvoda | 14 g |
| Vrsta pričvršćenja | preko vakuumskog priključka |
| Vakuumski priključak | G1/8 |
| Boja | crvenosmeđe |
| Tvrdoća po Shoreu | 72 +/- 5 |
| Material of threaded plug | Aluminijumska legura za kovanje |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material suction cup | Vulkollan® |