

# Vakuum hvataljka komplet ESS-60-GT-G1/4-I

Broj artikla: 525981

FESTO

lako zamenljivo,



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                      | Vrednost                                             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Izjednačenje visine držača vakuum hvataljke   | 6 mm                                                 |
| Min. radijus radnog predmeta R                | 75 mm                                                |
| Nazivni prečnik                               | 2,5 mm                                               |
| Prečnik vakuum hvataljke                      | 60 mm                                                |
| Zapremina vakuum hvataljke                    | 11,3 cm <sup>3</sup>                                 |
| Položaj ugradnje                              | proizvoljno                                          |
| Oblik vakuum hvataljke                        | okrugli duboki                                       |
| Pogonski pritisak                             | -0,95 ... 0 bar                                      |
| Nazivni pogonski pritisak                     | -0,7 bar                                             |
| Pogonski medijum                              | atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK                | 2 - Moderate corrosion stress                        |
| PWIS conformity                               | VDMA24364-A1-L                                       |
| Temperatura okoline                           | -10 ... 80 °C                                        |
| Sila držanja na nazivnom radnom pritisku      | 134 N                                                |
| Poprečna sila kod nazivnog pogonskog pritiska | 37 N                                                 |
| Težina proizvoda                              | 19,5 g                                               |
| Vrsta pričvršćenja                            | preko vakuumskog priključka                          |
| Vakuumski priključak                          | G1/4                                                 |
| Boja                                          | crvenosmeđe                                          |
| Tvrdoća po Shoreu                             | 72 +/- 5                                             |
| Material of threaded plug                     | Aluminijumska legura za kovanje                      |
| Materijal - napomena                          | RoHS komfornost                                      |
| Material suction cup                          | Vulkollan®                                           |