

Vakuum hvataljka komplet ESS-80-GT-G1/4

Broj artikla: 525985

FESTO

Iako zamenljivo,



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Izjednačenje visine držača vakuum hvataljke	7,5 mm
Min. radijus radnog predmeta R	100 mm
Nazivni prečnik	5,5 mm
Prečnik vakuum hvataljke	80 mm
Zapremina vakuum hvataljke	28,6 cm ³
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	okruglo, zvonasti oblik
Oblik vakuum hvataljke	okrugli duboki
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Nazivni pogonski pritisak	-0,7 bar
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Sila odvajanja kod 70% vakuuma	245 N
Sila držanja na nazivnom radnom pritisaku	245 N
Maks. pritezni moment, navoj za pričvršćenje	11 Nm
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog pritiska	99 N
Težina proizvoda	60 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	G1/4
Boja	crvenosmeđe
Tvrdoća po Shoreu	72 +/- 5
Material of threaded plug	Aluminijumska legura za kovanje
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material suction cup	Vulkollan®